



LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 26W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081265 26
GTIN	5708997354407
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Poraba moči	29 W
Svetlobni tok	400 - 4000 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Barva svetlobe	6000 K

Masa	2380 g
Napajanje	Omrežno napajana
Nazivna napetost	100 - 240 V
Celotna širina	88 mm
Celotna dolžina	235 mm
Celotna višina	233 mm
Dolžina priključnega kabla	5 m
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	NOVA 4K
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji