

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, MF: 6X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132870 6X0,75
GTIN	4045197073990
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Izrazit lupilni rez.**

Vodilni navoj z mazalnimi utori.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	5,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,75 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	6 mm
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M6×0,75

Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		