

HOLEX**LED-akumulatorski reflektorji, Poraba moči: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081286 20
GTIN	4045197796295
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Robustni LED-reflektor z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovna svetilka s svetlečimi diodami SMD, z mlečnim steklom za homogeno in prijetno osvetlitev.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	1600 lm

Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napetost akumulatorja	7,4 V
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Čas obratovanja	3 h
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	202 mm
Celotna višina	202 mm
Celotna širina	55 mm
Masa	1450 g
Poraba moči	20 W
Vrsta izdelka	Delovne svetilke