

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM oblika CS, TiN, MF: 24X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132835 24X1,5
GTIN	4045197073624
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

(Oblika CS) 2 – 3 korake prisekanega dela. **S prevleko TiN.** Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	24 mm
Ø osnovne izvrtine	22,5 mm
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 374
Globine navoja	72 mm
Vrsta navoja	MF

Velikost navoja	M24×1,5
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	28 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	17 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	7 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		