

HOLEX**LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 60W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081287 60
GTIN	4045197796400
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Delovna svetilka s svetlečimi diodami SMD, z mlečnim steklom za homogeno in prijetno osvetlitev ter dve pred brizgajočo vodo zaščiteni vtičnici.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Z 2 vtičnicama, zaščitenima pred brizgajočo vodo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Masa	3330 g
Poraba moči	60 W

Napajanje	Omrežno napajana
Svetlobni tok	2250 - 4500 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Nazivna napetost	230 V
Celotna širina	292 mm
Celotna dolžina	292 mm
Celotna višina	80 mm
Dolžina priključnega kabla	5 m
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji