

**Garant****Strojni navojni svedri, nitrirani, MF: 14X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132880 14X1,5
GTIN	4045197074195
Razred artikla	11H

**Opis****Prednosti:**

**Suha obdelava** pri sivi litini – lahko izpustimo dovajanje hladilnega mazalnega sredstva. Zaradi nitrirane površine večja odpornost proti obrabi.

**Napotek:**

s 4 rezili

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	14 mm
Ø osnovne izvrtine	12,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	42 mm
Vrsta navoja	MF

Velikost navoja	M14×1,5
Prevleka	nitrirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	bela
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG	primerno	13 m/min	K
GGG	pogojno primerno	9 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		