

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212218 HART
GTIN	4062406358617
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

S prevleko za optično zaznavanje obrabe.

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Namestitev z zateznim momentom 0,9 Nm.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmaks.} = 1,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHX 0702 MOTN
Rezalni material	CBN
Tip	TRDA
Zvrst	CBN925
Podajanje f_z na zob	0,13 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno	350 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	300 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	300 m/min	H
GG(G)	primerno	500 m/min	K
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		