

**Delovne hlače z oprsnikom Industrija, črna / siva, Konfekcijska velikost DE: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091432 25
GTIN	7330509387092
Razred artikla	04T

Opis**Izvedba:**

Industrijska kolekcija s številnimi funkcijami iz **trpežnega materiala**. Razvita za vsakodnevno delo v zahtevnih pogojih. Industrijsko perilo v skladu z **EN ISO 15797**. Vsi artikli so opremljeni s snemljivim žepom za dokumente.

- **Žep na zadnjici s poklopcem.**
- **Žep na hlačnici z žepom za mobilni telefon, žepom za dokumente in žepi za pisala.**
- **Stranski žep in žep za zložljivi meter.**

Delovne hlače z oprsnikom, z nastavljivim pasom in nastavljivimi naramnicami z gumijasto vrvico.

- **Prsni žep s poklopcem v kontrastni barvi in žepi za pisala.**
- **Notranji žep z zadrگو.**
- **Nekovinska sponka.**
- **Na strani zanka za kladivo.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv **mornarsko modra / modra** najdete pod art. 091431. Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaž
 Sestava tkanine: 65 % poliester
 Gramatura materiala/gostota tkanine: 240 g/m²
 Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
 Pranje: 70 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	25
Velikost FR	46C
Velikost IT	46C
Serija	Industrie
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost NL	D100
Velikost SE	D96
Velikost ES	46C
Spol	moški
Sestava tkanine	35% bombaž
Sestava tkanine	65 % poliester
Gramatura materiala/gostota tkanine	240 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	70 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	črna / siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom