

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E oblika C 6H, levi navoj, neprevlečeni, MF-LH:  
10X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133010 10X1
GTIN	4045197074430
Razred artikla	11H

**Opis****Napotek:**

**Mikro mazalni sistem GARANT** prevzame optimalno in natančno porazdelitev rezalnega olja. **S tem ni potrebna preureditev na 8-odstotno emulzijo. Glejte art. 130100 vel. S.**

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	9 mm
Korak navoja	1 mm
Ø navoja	10 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	20 mm
Vrsta navoja	MF-LH

Velikost navoja	M10×1 LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	levi
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	Master Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		