

Garant
Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 7/8-9

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Z lupilnim rezom.
Uporaba:
UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.
Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	22,23 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	9
Ø osnovne izvrtine	19,5 mm
Korak navoja	2,822 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Globine navoja	66,69 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	7/8-9 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		