

Garant**GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot γ : 60stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215540 60
GTIN	4045197809711
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Napotek:

Nestopničaste površine se dosežejo z obračalnimi ploščicami art. 215321–215398.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.T 1335..
Kot γ	60 stopinj
maksimalni Ø D_1	47 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3

Celotna dolžina L_{celotna}	52 mm
dosegljiva širina posnetja b	14,7 mm
minimalni \varnothing D	17 mm
dosegljiva višina posnetja h	25,5 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	29,5 mm
Serija	Softcut®
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,12 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826