

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-32

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130040 7/16-32
GTIN	4062406192969
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 28 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	11,112 mm
Ø držala D _s	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	32
Globine navoja	27,78 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	10,4 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	7/16-32 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri