

**Strojni navojni svedri, TiN, UNF: 1/4-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133405 1/4-28
GTIN	4045197532824
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Z lupilnim rezom in specialno prevleko TiN, za jekla, odporna proti rji in kislinam.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kot profila: 60 stopinj

Kakovost: 2B

Oblika prisekanega dela: B

z notranjim hlajenjem: false

Uporaba pri načinu vrtanja: do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini

Smer rezanja: desni

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Korakov na colo: 28

Ø navoja: 6,35 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 80 mm

Ø držala: 4,5 mm

4-kotno držalo: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 5,5 mm

Tehnični opis

Ø navoja	6,35 mm
Ø osnovne izvrtine	5,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3

Število rezil Z	3
Korakov na colo	28
Nastavni kot	50 stopinj
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala	4,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	80 mm
4-kotno držalo	3,4 mm
Globine navoja	19,05 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	1/4-28
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra