

**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2307 2
GTIN	4062406199142
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**Mere, podobne **DIN 6527**.**Kot art. 202307.****Tehnični opis**

Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	2 mm
Kot spirale	45 stopinj
Ø držala D_s	3 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Oblika držala	HA
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Dolžina rezil L_c	5 mm

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	50 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

VHM rezkar Ø e8 DC 2 mm

202307 2