

HOLEX
VHM mini rezkar, TiAlN, Ø e8 DC: 7,75mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG1844 7,75 |
| GTIN | 4062406200152 |
| Razred artikla | GGN |

Opis
Izvedba:

Držalo podobno **DIN 6535 HB**. Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.
Kot art. Z11842 (naslednik art. 201842).

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Oblika držala | HB |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,03 mm |
| Celotna dolžina L | 42 mm |
| Ø držala D_s | 8 mm |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Korekcijski faktor za v_c | 1,25 |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,033 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Število zob Z | 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dolžina rezil L_c | 10 mm |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| \varnothing rezila D_c | 7,75 mm |
| Vsebina | 5 |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | $0,3 \times D$ pri robljenju |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 200 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 50 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 90 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Zrak

primerno