


VHM mini rezkar, TiAlN, Ø e8 DC: 4,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1844 4,5
GTIN	4062406200084
Razred artikla	GGN

Opis
Izvedba:

Držalo podobno **DIN 6535 HB**. Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.
Kot art. Z11842 (naslednik art. 201842).

Tehnični opis

Število zob Z	3
Oblika držala	HB
Celotna dolžina L	38 mm
Kot spirale	30 stopinj
Ø držala D _s	6 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø rezila D _c	4,5 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm
Korekcijski faktor za v _c	1,25
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,023 mm

Dolžina rezil L_c	7 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Vsebina	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

primerno