

HOLEX**Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320672 5
GTIN	4062406199968
Razred artikla	32L

Opis**Izvedba:**

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.</
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 88 mm

Uporabna dolžina B: 128,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 40 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 50,5 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3000 min⁻¹

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
Morsekonus	MK5
za maso obdelovanca	2000 kg
Ø ohišja D	88 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Uporabna dolžina B	128,5 mm
Dolžina konice C	50,5 mm
maksimalni Ø konic 60° A	40 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica