

**VHM mini rezkar, TiAlN, Ø e8 DC: 1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1844 1
GTIN	4062406199975
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Držalo podobno **DIN 6535 HB**. Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.
Kot art. Z11842 (naslednik art. 201842).

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	38 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	30 stopinj
Dolžina rezil L_c	2 mm
Oblika držala	HA
Korekcijski faktor za v_c	1,25
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Ø rezila D_c	1 mm
Ø držala D_s	3 mm
Število zob Z	3
Vsebina	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

primerno