

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 3/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133400 3/4-16
GTIN	4045197074829
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Ø navoja	19,05 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Globine navoja	57,15 mm
Korak navoja	1,587 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	3/4-16 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		