



Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320652 2
GTIN	4062406200329
Razred artikla	32L

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba z vitkim ohišjem.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših komponent na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 49 mm

Uporabna dolžina B: 79 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 25 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 29,5 mm

Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹

Tehnični opis

Uporabna dolžina B	79 mm
--------------------	-------

Morsekonus	MK2
Maksimalno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
za maso obdelovanca	500 kg
Dolžina konice C	29,5 mm
Ø ohišja D	49 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
maksimalni Ø konic 60° A	25 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica