

**Strojni navojni svedri, TiN, UNF: 5/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133405 5/8-18
GTIN	4045197532862
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Z lupilnim rezom in specialno prevleko TiN, za jekla, odporna proti rji in kislinam.

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Kot profila: 60 stopinj

Kakovost: 2B

Oblika prisekanega dela: B

z notranjim hlajenjem: false

Uporaba pri načinu vrtnja: do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini

Smer rezanja: desni

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 374

Korakov na colo: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 100 mm

Ø držala: 12 mm

4-kotno držalo: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 14,5 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Nastavni kot	50 stopinj
Ø navoja	15,88 mm

Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Korakov na colo	18
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala	12 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
4-kotno držalo	9 mm
Globine navoja	47,64 mm
Korak navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	5/8-18
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra