

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133400 12-28
GTIN	4045197074751
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	28
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	16,44 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	12-28 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		