

**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133402 10-32
GTIN	4045197594754
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Ø navoja	4,83 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	32
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Globine navoja	14,49 mm
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	10-32 UNF

Podatkovni list

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		