

**Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139650 M5
GTIN	4045197081902
Razred artikla	11J

**Opis****Izvedba:**

**Korigirani navojni profil** za rezkanje **natančnih notranjih navojev**, (pazite na čvrsto vpetje).

**Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi naslednik je art. 139640.**

Vrsta navoja: M-LH

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 0,8 mm

Ø vrtanja d<sub>1</sub>: 4 mm

maksimalna globina uporabe l<sub>1</sub>: 10,8 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 36 mm

Celotna dolžina L<sub>celotna</sub>: 55 mm

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
maksimalna globina uporabe l <sub>1</sub>	10,8 mm
Ø vrtanja d <sub>1</sub>	4 mm

Korak navoja	0,8 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Število zob Z	3
Podajanje $f_z$ v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,018 mm
Ø držala	6 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	55 mm
Dolžina držala $L_s$	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	4 mm
Polni profil	da
Globine navoja	10 mm
Velikost navoja	5
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožni izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena