

**Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 8X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139670 8X1
GTIN	4045197082282
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje). **Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 139665.

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 1 mm

Ø vrtanja d₁: 6 mm

maksimalna globina uporabe l₁: 16,4 mm

Dolžina držala L_s: 36 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 63 mm

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D

Podajanje f_z v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Število zob Z	3
Ø vrtanja d_1	6 mm
Ø držala	6 mm
maksimalna globina uporabe l_1	16,4 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Dolžina držala L_s	36 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	6 mm
Polni profil	da
Globine navoja	16 mm
Velikost navoja	8×1
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče