




Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 12X1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139670 12X1
GTIN	4045197082305
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje). **Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 139665.

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 4

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 1 mm

Ø vrtanja d_1 : 10 mm

maksimalna globina uporabe l_1 : 24,5 mm

Dolžina držala L_s : 40 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 80 mm

Tehnični opis

Ø vrtanja d_1	10 mm
Število zob Z	4
Število vpenjalnih utorov	4

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Korak navoja	1 mm
Ø držala	10 mm
maksimalna globina uporabe l_1	24,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Dolžina držala L_s	40 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	10 mm
Polni profil	da
Globine navoja	24 mm
Velikost navoja	12×1
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožni izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče