

**Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 2,5X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 139665.

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

Število zob Z: 3

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 0,35 mm

Ø vrtanja d_1 : 2,06 mm

maksimalna globina uporabe l_1 : 5,3 mm

Dolžina držala L_s : 28 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 39 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,35 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø vrtanja d_1	2,06 mm
Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ²	0,003 mm

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Število zob Z	3
Ø držala	3 mm
maksimalna globina uporabe I ₁	5,3 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	39 mm
Dolžina držala L _s	28 mm
Ø vrtanja	2,06 mm
Polni profil	da
Globine navoja	7 mm
Velikost navoja	2,5×0,35
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče