




Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M×korak: 16X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139670 16X1,5
GTIN	4045197082336
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje). **Notranje dovajanje hladilnega sredstva.**

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 139665.

Vrsta navoja: MF-LH

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: VHM

Standard za navoje: DIN 13

Držalo: DIN 6535 HA s h6

z notranjim hlajenjem: da

Število zob Z: 4

Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino: 2,0×D

Korak navoja: 1,5 mm

Ø vrtanja d₁: 12 mm

maksimalna globina uporabe l₁: 32,2 mm

Dolžina držala L_s: 45 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 90 mm

Tehnični opis

Podajanje f _z v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Globina vrtanja za zaprto in skožno izvrtino	2,0×D
Število zob Z	4

Korak navoja	1,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø vrtanja d_1	12 mm
Ø držala	12 mm
maksimalna globina uporabe l_1	32,2 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	90 mm
Dolžina držala L_s	45 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vrtanja	12 mm
Polni profil	da
Globine navoja	32 mm
Velikost navoja	16×1,5
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče