



Konzola, za tip: 125K



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361230 125K
GTIN	4250364402743
Razred artikla	34A

Opis

Primerno za :

Titan 2 art. 361302 125K.

Obseg dobave:

Konzola, vključno 1 označevalni čep, 2 utorna zatiča in 4 vijaki.

Dolžina L: 280 mm

Širina B: 126 mm

Višina osnovnega telesa c -0,02: 100 mm

Razdalja med izvrtinami e: 100 mm

Razdalja med izvrtinami f: 96 mm

Ø centrirnega čepa k H7: 30 mm

Tehnični opis

ustreza barvni kodi	Titan 2
Širina utora n H7	20 mm
Višina osnovnega telesa c -0,02	100 mm
Ø grezenja u	13 mm
Razdalja med izvrtinami x	126,2 mm
Širina B	126 mm
Dolžina L	280 mm

Razdalja med izvrtinami y	200 mm
za tip	125
Razdalja med izvrtinami f	96 mm
Ø centrirnega čepa k H7	30 mm
Razdalja med izvrtinami e	100 mm
Vrsta izdelka	Konzole