

**Garant****RNGN 120700, KU7415, Področje uporabe: S**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255774 S
GTIN	4045197815552
Razred artikla	21H

### Opis

RNGN 120700 S Posnetje roba rezalnih robov: 0,05 mm × 20°

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Podajanje  $f$ : 0,3 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 300 m/min

### Tehnični opis

Področje uporabe	S
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Posnetje roba rezalnih robov	0,05 mm × 20°
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	300 m/min
Zvrst	KU7415
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	S
Podajanje $f$	0,3 - 0,5 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	RNGN 120700
Število zamenljivih ploščic/rezil	16
Značilnost blagovnega imena	KU7415
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	300 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		