



MultiMaster MM 300 Plus Start, Tip: 72295361



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Z vpenjalom orodij Starlock Plus imate dostop do približno 100 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock in Starlock Plus.

MultiTool za demontažo in obnovo z osnovno opremo za žaganje v les, kovine, mavčni karton in umetne mase.

Obseg dobave:

1× kovček za orodje iz umetne mase, 1× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Universal (44 mm).

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: FMT 250 QSL QuickStart

Poraba moči: 250 W

Vpenjalo za orodje: StarlockPlus, Starlock

Število vibracij: 11000 - 20000 min⁻¹

Amplituda (vibracijsko gibanje): $2 \times 1,6$ stopinj
Kotna mera brusne plošče: 80 mm

Tehnični opis

Dolžina kabla	5 m
Kotna mera brusne plošče	80 mm
Masa	1,4 kg
Oznaka proizvajalca	FMT 250 QSL QuickStart
Število vibracij	11000 - 20000 min ⁻¹
Poraba moči	250 W
Vpenjalo za orodje	StarlockPlus, Starlock
Amplituda (vibracijsko gibanje)	$2 \times 1,6$ stopinj
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki