

**Garant****Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°, KW, Celotna dolžina: 190mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725500 190
GTIN	4045197166418
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena pribl. 15°. Nastavljiv omejevalni vijak zmanjšuje obrabo rezil.

**Uporaba:**

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

**Tehnični opis**

celotna dolžina	190 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 15°
Značilnost blagovnega imena	KW

z odpiralno vzmetjo	da
za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

**Pribor**

Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 180	725510 180
Nastavitveni vijak za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 180	725512 180