

**Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138050 5/8-18
GTIN	4062406374969
Razred artikla	12I

Opis**Izvedba:**

Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov.
Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Korak navoja	1,411 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	15,88 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	18
Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Vrsta navoja	UNF
Celotna dolžina L	100 mm

Velikost navoja	5/8-18 UNF
Globine navoja	39,7 mm
Serija	Pro Tap
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		

Olje	primerno
mokro maks.	primerno