



## Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/4-16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133425 3/4-16
GTIN	4062406374389
Razred artikla	12I

### Opis

#### Izvedba:

**Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap.** Robustna izvedba za širok spekter materialov.  
**Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.**

#### Uporaba:

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

### Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNF
Globine navoja	57,15 mm
Velikost navoja	3/4-16 UNF
Korakov na colo	16
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,587 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Celotna dolžina L	110 mm

Ø navoja	19,05 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Serija	Pro Tap
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desna
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

