



## Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133425 3/8-24
GTIN	4062406374334
Razred artikla	12I

### Opis

#### Izvedba:

**Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap.** Robustna izvedba za širok spekter materialov. **Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.**

#### Uporaba:

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	90 mm
Korakov na colo	24
Korak navoja	1,058 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	9,53 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Število rezil Z	3
Velikost navoja	3/8-24 UNF
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNF
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm

Globine navoja	28,59 mm
Serija	Pro Tap
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desna
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

