



Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E oblika C, TiN, M: M14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135910 M14
GTIN	4062406374471
Razred artikla	12I

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2–3 korake navoja).

Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov.
Izboljšan rezalni material HSS-E s TiN-prevleko za manjše trenje.

Tehnični opis

Velikost navoja	M14
Vrsta navoja	M
Kakovost	ISO 2 6H
Število rezil Z	4
Globine navoja	42 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	14 mm
Ø osnovne izvrtine	12 mm
Ø držala D _s	11 mm
Standard	DIN 376
Korak navoja	2 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Serija	Pro Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

