



## Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137910 6-32
GTIN	4062406374792
Razred artikla	12I

### Opis

#### Izvedba:

**Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap.** Robustna izvedba za širok spekter materialov.  
**Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.**

#### Uporaba:

**Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.**

### Tehnični opis

Velikost navoja	6-32 UNC
Ø osnovne izvrtine	2,85 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	3,51 mm
Globine navoja	27,78 mm
Vrsta navoja	UNC
4-kotno držalo □	3 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,794 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	56 mm
Korakov na colo	32
Število vpenjalnih utorov	2

Ø držala $D_s$	4 mm
Serija	Pro Tap
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $2,5 \times D$ pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	24 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	25 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	10 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno