

Garant**GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208167 10
GTIN	4062406380434
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°**.Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm. Kot konice ±5 kotnih minut.****Uporaba:**Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.**Tehnični opis**

Ø rezila D _c	10 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f _z v jeklo < 60 HRC	0,045 mm
Število zob Z	6
Ø držala D _s	10 mm
Posnemanje roba	30 stopinj
Serija	Diabolo
Kot posnetja roba	60 stopinj

Mera S	9,9 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega \emptyset	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rdeč
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		