

Garant**Garnitura diamantnih brusnih čepov, 10-delna D126, D, Število brusnih čepov: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552810 10
GTIN	4045197803139
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 3 mm.

Uporaba:

Za **karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK.**

Obseg dobave:

Po 1 brusilni čep za vsako obliko.

Valj art. 552500, vel. 1; 2; 3; 5;

krogla art. 552600, vel. 1; 2; 3; 4; 6;

koničasti lok art. 552700 G0307.

Tehnični opis

Ø držala	3 mm
Število brusnih čepov	10
Brusno sredstvo	Diamant

Kratice za brusno sredstvo	D
Vrsta izdelka	Brusni čep

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno	15-20 m/s	
Umetna masa, GFK	primerno	15-20 m/s	
Kamen	primerno	15-20 m/s	
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Diamantni brusni čepgalvanski D126 Oblika G0307	552700 G0307
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 1 mm	552600 1
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 2 mm	552600 2
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 6 mm	552600 6
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 1 mm	552500 1
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 5 mm	552500 5
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 3 mm	552600 3
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 3 mm	552500 3
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 2 mm	552500 2
Diamantni brusni čepgalvanski D126 Ø glave 4 mm	552600 4