

**Brusna plošča Combidisc® Diamant, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 220****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554033 220
GTIN	4007220750506
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Hitrovpensalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, „z enim zasukom“, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Brusni diski z diamantnimi brusnimi zrnji (D) za **izredno trde materiale**, kot so karbidna trdina, steklo, keramika, CFK/GFK in premazi za zaščito pred obrabo (npr. emajli). Uporaba na trdih oz. srednje trdih brusnih krožnikih.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	220
Ø plošče	50,8 mm
Ustreza velikosti zrn	76 µm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D

Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	7500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Ti	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmtrda Zunanji Ø 50 mm	554089 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 50 mm	554092 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmsrednje trda Zunanji Ø 50 mm	554093 50
Brusni krožnik iz umetne mase, držalo Ø 6 mm Zunanji Ø 50 mm	554090 50
Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmmehka Zunanji Ø 50 mm	554091 50