


Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260058 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406380281 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Lomilec odrezkov | AF |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Glavna uporaba | N |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T302 |
| Toleranca | G |
| Rezalni material | HM |
| Podajanje f | 0,03 - 0,1 mm/v |
| Globina reza a _p | 0,05 - 0,5 mm |

| | |
|---|---|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 600 m/min |
| Zvrst | HU7315-1 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |