

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HU7315-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Razred artikla	21G

## Opis

DC.T 11T304 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1  
Lomilec odrezkov: AF  
Toleranca: G  
Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Zvrst	HU7315-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Toleranca	G
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AF
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje