


HOLEX**Pahljačasti brusil brusna koprena (SiC), fina, Ø glavexširina glave: 60X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554973 60X30
GTIN	4045197804020
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm. Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje in **rahlo sijajno obdelano površino**.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Tehnični opis

Širina glave	30 mm
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Maksimalno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Primerjava zrnatosti	280
Stopnja preciznosti	fina
Značilnost blagovnega imena	fina
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		