

Garant**Stožčasto grezilo, HB740, Ø D: 6,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Razred artikla	21M

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	1,5 mm
Število rezil Z	3
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M3
Dolžina glave l	16 mm
Ø grezenja	6,3 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø držala	7,2 mm
Dolžina rezila	6,2 mm
Serija	TopCut
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Prevleka	TiAlN
Zvrst	HB740
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90
Standard	Tovarniški standard

Delitev rezil grezila	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	ne
Držalo	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za grezenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	15 m/min	S
GG(G)	primerno	35 m/min	K
CuZn	primerno	70 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		