

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo, neprevlečeni, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130430 M4
GTIN	4045197066510
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder, **sestavljen iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila. Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D_s: 4,5 mm

4-kotno držalo □: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,3 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,7 mm
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	8 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno