

Garnitura s HT-vpenjalno glavo v kovčku, BT 40 kratek, Tip: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303462 40
GTIN	2050002007703
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Izvedbi SK40 in HSK-A 63 z izvrtino Balluffchip.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, podaljšanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
- Zelo dobra točnost krožnega teka in ponovitve < 0,003 mm.
- Preprosta uporaba.
- Natančna nastavitvev aksialne dolžine.
- Temperaturna odpornost do 170 °C.
- Popolna prilagodljivost zaradi visokokakovostnih reducirnih puš.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za grobo odrezovanje pri rezkanju.

Obseg dobave:

1x hidravlično-raztezna vpenjalna glava GARANT HT art. 303450, velikost 20, 5x reducirna puša Ø20 – Ø vpenjanja 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x vpenjalni ključ velikosti ZK5, 1x kovček z vložkom iz pene.

Dodatni pribor:

- Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.
- AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Zunanji $\varnothing D$	49 mm
Previsna dolžina A	72,5 mm
Uporabna dolžina L_1	45 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava