

**Vrtalni stroj, Tip: GBM10RE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Ročni vrtalni stroj s 600-W-motorjem in velikim vrtilnim momentom za izvrtine do 10 mm v jeklo.

- **Hitrovpjenjalna glava za visoko natančnost in dolgo življenjsko dobo.**
- **Kompaktna izvedba in majhna masa.**
- **Elektronsko krmiljenje za natančno navrtanje.**
- **Desni / levi tek.**
- **Mehak ročaj.**

Prednosti:

Krmilna elektronika za natančno navrtanje.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpjenjalno vrtalno glavo 10 mm.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GBM 10 RE
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	2600 min ⁻¹
Vpenjalno območje vrtalne glave	1 - 10 mm
Masa	1,7 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	25 mm

Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,8 m/s ²
Poraba moči	600 W
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	10 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj