

**Vrtalni stroj, Tip: GBM132RE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075420 GBM132RE
GTIN	3165140799737
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Ročni vrtalni stroj z 750-W-motorjem in velikim vrtilnim momentom za izvrtine do 13 mm v jeklo.

- **2-stopenjsko gonilo.**
- **Kroglični in valjni ležaji za natančno delo in dolgo življenjsko dobo.**
- **Majhna kotna mera 29 mm.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev s kolescem.**
- **Elektronsko krmiljenje za natančno navrtanje.**
- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja**
- **Vrat vretena Ø 43 mm (Evropski standard) – primerno za stojalo za vrтанje.**
- **Desni / levi tek.**
- **Mehak ročaj.**

Prednosti:

Izvrtine s Ø do 13 mm v jeklo.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnikom globine 210 mm, L-BOXX 102.

Tehnični opis

Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	32 mm

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3000 min ⁻¹
Masa	2,4 kg
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1000 min ⁻¹
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	20 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	8 mm
Poraba moči	750 W
Oznaka proizvajalca	GBM 13-2 RE
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj