

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, MF: 14X1,25****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130470 14X1,25 |
| GTIN                  | 4045197067050  |
| Razred artikla        | 11G            |

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega in ima brušene proste ploskve.

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,25 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 12,8 mm

**Tehnični opis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø osnovne izvrtine      | 12,8 mm |
| Ø navoja                | 14 mm   |
| Korak navoja            | 1,25 mm |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 11 mm   |
| Celotna dolžina L       | 70 mm   |
| 4-kotno držalo □        | 9 mm    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kakovost                   | ISO 2 6H                              |
| Rezalni material           | HSS                                   |
| Standard                   | DIN 2181                              |
| Globine navoja             | 28 mm                                 |
| Vrsta navoja               | MF                                    |
| Velikost navoja            | M14×1,25                              |
| Prevleka                   | neprevlečeni                          |
| Kot profila                | 60 stopinj                            |
| Standard za navoje         | DIN 13                                |
| Oblika presekanega dela    | C                                     |
| Oblika presekanega dela    | D                                     |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9               |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                    |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini          |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja               | desno                                 |
| Vrsta navojnega orodja     | Ročni navojni sveder                  |
| Barvni prstan              | brez                                  |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                        |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         |                |            |
| GG(G)               | pogojno primerno |                |            |

|      |                  |
|------|------------------|
| Uni  | primerno         |
| Olje | primerno         |
| suho | pogojno primerno |