

Garant**Ročni navojni svedri Končno vrezilo, neprevlečeni, G: G1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130560 G1/4
GTIN	4045197067708
Razred artikla	11G

Opis**Uporaba:****Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D_s: 11 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 11,8 mm

Tehnični opis

Korak navoja	1,337 mm
Ø navoja	13,16 mm
Ø osnovne izvrtine	11,8 mm
Korakov na colo	19
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	11 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	26,32 mm

Velikost navoja	G1/4
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		